


TECHSPEC® 15mm N-SF11, MgF₂ Beschichtung, equilaterales Prisma



Equilateral Prisms

Produkt **#47-281** **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €124.⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€124,00 stückpreis
Stk. 6-25	€99,00 stückpreis
Stk. 26-49	€93,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Equilateral Prism **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

15.00 **Seitenlänge (mm):**

Länge (mm):

15.00

Toleranz Größe (mm):

±0.1

Optische Eigenschaften

Beschichtung:

MgF₂ (400-700nm)

Substrat: □

[N-SF11](#)

Oberflächenqualität:

40-20

Winkeltoleranz (Bogenminuten):

±2

Bildorientierung:

Dispersion

Beschichtungsspezifikation:

R_{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm

Wellenlängenbereich (nm):

400 - 700

Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:

2.50

Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:

0.50

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:


[Anzeigen](#)

Produktdetails

- Ideal zur Lichtdispersion
- Größe zwischen 5 und 50 mm
- Unbeschichtet oder mit Antireflexionsbeschichtung lieferbar
- Verschiedene [Versionen](#) lieferbar

Equilaterale Prismen haben drei gleiche 60° Winkel und werden auch Dispersionsprismen genannt. Equilaterale Prismen werden für die spektrale Aufspaltung von Licht verwendet. Unsere TECHSPEC® equilateralen Prismen sind unbeschichtet oder mit einer MgF₂-Beschichtung zur Entspiegelung lieferbar.

Technische Informationen



Beschichtungskurven