

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#67-250** □ Lagernd

□ [Andere Beschichtungen](#)



1



€350,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€350,00

Stk. 6+

€280,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
15.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
9.00 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:

0.83
Hinterer Brennweite BFL (mm): 4.81
Substrat: □ NSF5
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 1.2λ
Beschichtung: BBAR (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.5% @ 425 - 675nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤5
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 13.5
Randdicke ET (mm): 1.35
Mittendicke CT (mm): 7.00 ±0.1
Blende: 0.6
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 111.11

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen