


TECHSPEC® λ /4-Quarzglasfenster, 15 mm Durchm., 2 mm Dicke, UV-VIS-beschichtet



TECHSPEC® λ /4 UV Fused Silica Windows

Produkt #14-973 3-4 TAGE

- 1 + **€120,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€120,00

Stk. 6+

€96,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Abbe-Zahl (v_d):
67.8

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90

Freie Apertur CA (mm): 13.50
Durchmesser (mm): 15.00 +0.00/-0.10
Dicke (mm): 2.00 ±0.10
Beschichtung: UV-MS (250-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤1.0% @ 350 - 450nm R _{avg} ≤1.5% @ 250 - 700nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
Dichte (g/cm³): 2.20
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.458
Knoop-Härte (kg/mm²): 522
Parallelität (Bogenminuten): <1
Poisson-Zahl: 0.16
Substrat: Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 40-20
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/4
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 250 - 700
Elastizitätsmodul (GPa): 73
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 3 J/cm² @ 355nm, 10ns 5 J/cm² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform