

TECHSPEC[®] 15 mm, VIS 0, rechtwinkliges Prisma mit BBAR-Beschichtung der Hypotenuse



Broadband Anti-Reflection Coated Hypotenuse Prism

Produkt **#34-403** **6 In Stock**

-

1

+

€128^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€128,00 stückpreis
Stk. 6-25	€102,00 stückpreis
Stk. 26-49	€96,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Right Angle Prism

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

+0/-0.1

Toleranz Größe (mm):

Fase:



Protective as needed	
21.20	Länge Hypotenuse (mm):
15.00	Länge Katheten (mm):
Optische Eigenschaften	
±15	Strahlabweichung (Bogensekunde):
VIS 0° (425-675nm)	Beschichtung:
N-BK7	Substrat: ☐
40-20	Oberflächenqualität:
Left-Handed	Bildorientierung:
R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm	Beschichtungsspezifikation:
90	Strahlablenkung (°):
350 - 2200	Wellenlängenbereich (nm):
1.25	Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
0.25	Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:



Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 235:

Produktdetails


- Retroreflektor für eine Achse
 - Rechtsseitiges Bild
 - VIS- und NIR-Varianten erhältlich
- Die rechtwinkligen TECHSPEC® Prismen mit breitbandiger Antireflexionsbeschichtung (BBAR) der Hypotenuse eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen ein Retroreflektor für eine Achse benötigt wird. Diese Prismen werden mit Beschichtung für das sichtbare oder das nahe Infrarotspektrum geliefert und zeichnen sich durch enge Winkeltoleranzen aus. Die rechtwinkligen TECHSPEC® Prismen mit BBAR-Beschichtung der Hypotenuse sind auch in kundenspezifischen Größen erhältlich.

Technische Informationen







Right Angle Prism Ray Path



Right Angle Prism Ray Path



Right Angle Prism Tunnel Diagram



Right Angle Prism Tunnel Diagram

Beschichtungskurven

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen

• Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie
Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.
