


Zylinderlinsenarray, 15" x 15", 0,090" EFL



Produkt **#43-027** **1 In Stock**

-

1

+

€297^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€297,00 stückpreis
Stk. 11-49	€267,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Lens Array	Typ:
53 per 25.4mm	Anzahl Linsen:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
0.09	Mittendicke CT (Zoll):

2.30	Mittendicke CT (mm):
±0.05	Toleranz Größe (Zoll):
15 x 15	Größe (Zoll):
381 x 381	Größe (mm):
15 x 15	Effektive Größe (Zoll):
±40	Toleranz Dicke (%):
±0.92	Toleranz Dicke (mm):

Optische Eigenschaften

2.29	Effektive Brennweite EFL (mm):
Acrylic	Substrat:
Uncoated	Beschichtung:
400 - 1100	Wellenlängenbereich (nm):
0.09	Effektive Brennweite EFL (Zoll):
1.49	Brechungsindex (n _d):

Umwelt & Haltbarkeit

80 (Maximum)	Betriebstemperatur (°C):
--------------	--------------------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 242:

Produktdetails

- Arrays aus herkömmlichen Zylinderlinsen
 - Können als hocheffiziente Diffusoren eingesetzt werden
 - Zylindrische Achse des Linsenarrays ist parallel zu der ersten angegebenen Außenabmessung
- Zylinderlinsenarrays bestehen aus einem Array konventioneller Zylinderlinsen, die die Lichtstrahlen sehr effizient aufweiten, fokussieren oder diffus machen. Die Brennweite der Arrays entspricht typischerweise der 3-5fachen Breite und die Achse ist zur ersten Abmessung der spezifizierten Arraygröße ausgerichtet. Zylinderlinsenarrays können ideal als hocheffiziente Diffusoren bei kurzen Arbeitsabständen, Projektionsflächen und in der 3D-Fotografie eingesetzt werden.

Technische Informationen

