

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

1,5" X 1,5" , 0,92" EFL, Fresnellinse für IR-Strahlung



Infrared (IR) Fresnel Lenses

Produkt #32-797 3-4 TAGE

1 **€33,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€33,50

Stk. 11+

€29,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
23.37

Substrat: ☐
PolyIR

Beschichtung:
Uncoated

Typ: Fresnel Lens
Wellenlängenbereich (nm): 8000 - 14000
Mittendicke CT (Zoll): 0.02
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 11 - 13
Größe (Zoll): 1.5 x 1.5
Größe (mm): 38.1 x 38.1
effektiver Durchmesser (Zoll): 1.0
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 0.92
Biegemodul (psi): (100-260) x 10 ³
Linien pro Zoll: 100.00
Brechungsindex n_d: Visible (Sodium D Line): 1.52 8-14µm: 1.53 15µm+: 1.48
Betriebstemperatur (°C): 100.00
Shore-Härte: D60-70
Wellenlängenbereich (µm): 8 - 14
Elastizitätsmodul (GPa): 0.40 - 1.24

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen