

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Vega™ Nd:YAG-Strahlauflweiter, 1064 nm, 1,5X



TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders



Produkt #12-875 3-4TAGE

- 1 +

€342,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€342,00

Stk. 10+

€302,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Beschichtung:

Laser V-Coat (1064nm)
Designwellenlänge DWL (nm): 1064
Eingangsapertur (mm): 8
Ausgangsapertur (mm): 23
Aufweitung: 1.5X
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Länge (mm): 85.80
Gewinde: Input: Male M30 x 1 Output: Female M27 x 0.5
Transmission (%): >99 (nominal)
Typ: Beam Expander
Gewicht (g): 75
Gehäusedurchmesser (mm): 29.95
Transmittierte Wellenfront, P-V: <λ/10 for 4mm input beam (nominal, λ = DWL)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 1064nm
Wellenlängenbereich (nm): 1000 - 1140
Art: Fixed Magnification
Zerstörschwelle, laut Design:  10 J/cm ² @ 1064nm, 10ns, 20Hz
Einstellbare Strahldivergenz: Rotating Optics

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen