

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Bandpassinterferenzfilter, 1650 nm ZWL, 12 nm FWHM, 12,5 mm D. (inkl. Fassung)



Produkt #65-781 3-4 TAGE

- 1 + €89,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€89,00

Stk. 10+

€80,30

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
12.50 +0.0/-0.2

Einfallswinkel (°):  
0

Optische Dichte OD:  
≥4.0

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>9.0                 |
| <b>Zentralwellenlänge ZWL (nm):</b><br>1,650.00 ±2.5 |
| <b>Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (nm):</b><br>±2.5 |
| <b>Halbwertsbreite FWHM (nm):</b><br>12.00 ±2.5      |
| <b>Toleranz Halbwertbreite (nm):</b><br>±2.5         |
| <b>Min. Transmission (%):</b><br>>65                 |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>-50 to +75        |
| <b>Beschichtung:</b><br>Traditional Coated           |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>80-50                 |
| <b>Toleranz Dicke (mm):</b><br>±0.1                  |
| <b>Typ:</b><br>Bandpass Filter                       |
| <b>Typische Anwendungen:</b><br>Clinical Chemistry   |
| <b>Blockungsbereich (nm):</b><br>200 - 1800          |
| <b>Aufbau:</b><br>Mounted in Black Anodized Ring     |
| <b>Fassungsdicke (mm):</b><br>7.5 ±0.1               |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 219:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |