


Sphärischer Spiegel, 15 mm D. x 15 mm Brennweite



Produkt **#46-234** **6 In Stock**

-

1

+

€50^{.50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-49	€50,50 stückpreis
Stk. 50-99	€45,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Spherical Mirror

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

15.00 +0.00/-0.30

Durchmesser (mm):

Ground

Rückseite:

3.00	Mittendicke CT (mm):
±0.30	Toleranz Mittendicke (mm):
5.01	Randdicke ET (mm):
Ground	Kanten:
30.0	Radius R (mm):

Optische Eigenschaften

N-BK7	Substrat: ☐
±2	Toleranz Brennweite (%):
60-40	Oberflächenqualität:
λ/4	Oberflächengenauigkeit:
15.00	Effektive Brennweite EFL (mm):
30.00	Krümmungsradius (mm):
f/1	Blende (f/#):
Protected Aluminum (400-2000nm)	Beschichtung:
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >85% @400 - 700nm R _{avg} >90% @400 - 2000nm	
Metal	Art der Beschichtung:
400 - 2000	Wellenlängenbereich (nm):

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Aluminiumbeschichtung
 - Ideal für Anwendungen im UV-, IR- und sichtbaren Spektrum
 - Mehrere Durchmesser und Brennweiten erhältlich
- Sphärische λ/4-Spiegel haben flache Rückseiten und aluminiumbeschichtete, sphärische Vorderseiten. Diese Spiegel eignen sich ideal für Anwendungen im UV- und IR-Spektrum und im sichtbaren Bereich.

Technische Informationen

