

TECHSPEC®

Objektiv mit Festbrennweite der HR-Serie, 16 mm, Arbeitsabstandsbereich 100 - 500 mm



16mm Focal Length



Produkt #85-865 Lagernd

- 1 +

€850,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€850,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
45.63

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
43.5mm - 22.76°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor: 60.3mm - 29.96°
Filtergewinde: M25.5 x0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 37
Gewicht (g): 120
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 32.5mm - 17.09°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0.46
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0376
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 60.3mm - 29.96°
Anzahl Elemente (Gruppen): 9 (7)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 49.0mm - 25.58°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 38.6mm - 20.28°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 16.00
Vergrößerung PMAG: 0.143
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.8 - f/16
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 13.86
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 24.3mm - 12.83°
Hauptebene Objektseite (mm): 24.04
Hauptebene Bildseite (mm): -2.50
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 62.9mm - 31.2° Vertical: 46.8mm - 23.4° Diagonal: 79.5mm - 38.9°
Maximale Verzeichnung (%): -2.99
Position Austrittspupille (mm): -30.26
Optimiert für Arbeitsabstand (mm): 100 - 500
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: High Performance Lens
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat:

