

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 16 mm



16mm FL, #33-304



Produkt #33-304 Lagernd

- 1 +

€260,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€260,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
29.13

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
87.6mm - 22.5°

Filtergewinde:

M25.5 x 0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 30
Außendurchmesser (mm): 30.00
Gewicht (g): 42
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 65.7mm - 17.0°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 3.38
Max. Bildkreis (mm): 9.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0197
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 98.5mm - 25.3°
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (5)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 98.5mm - 25.3°
Gewindedurchmesser (mm): 30.0
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 79.4mm - 20.5°
Optimiert für Sensorgröße: 1/2.5"
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 16.00
Vergrößerung PMAQ: 0.073
Max. Sensorgröße: 1/1.8"
Arbeitsabstand (mm): 200 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.8 - f/11
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂
Position Eintrittspupille (mm): 10.68
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 49.3mm - 12.8°
Hauptebene Objektseite (mm): 20.18
Hauptebene Bildseite (mm): -6.67
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 98.5mm - 25.3° Vertical: 73.9mm - 19.1° Diagonal: 123.1mm - 31.3°
Maximale Verzeichnung (%): -0.53
Maximale Länge (mm): 29.13
Position Austrittspupille (mm): -29.94
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: High Performance Lens with Compact Form Factor
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
--

REACH 201:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)