

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



17.5mm FL Rugged Blue Series M12 Lens



Produkt **#36-380** ☐ Lagernd

-

1

+

€100,00

+ WARENKORB

Stk. 1+
€100,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm): 20.70
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor: 50.7mm - 20.6°
Max. Durchmesser (mm): 14
Außendurchmesser (mm):

14
Gewicht (g): 7
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 38.0mm - 15.6°
Max. Bildkreis (mm): 9.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0214
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 50.7mm - 20.6°
Anzahl Elemente (Gruppen): 6(5)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 57.0mm - 23.1°
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 45.9mm - 18.7°
Typ: M12 Imaging Lens
Brennweite BW (mm): 17.50
Vergrößerung PMAG: 0.126X
Max. Sensorgröße: 1/1.8"
Arbeitsabstand (mm): 150 - ∞
Mount: M12 x0.5 (S-Mbunt)
Blende (f/#): f/2.5
Verzeichnung (%): 0.76 @ Full Field
Hintere Brennweite BFL (mm): 5.8 - 4.9
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂ @ 550nm
Position Eintrittspupille (mm): 13.01
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 28.5mm - 11.7°
Hauptebene Objektseite (mm): 5.57
Hauptebene Bildseite (mm): -12.71
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 57.0mm - 23.1° Vertical: 38mm - 15.6° Diagonal: 63.3mm - 25.6°
IR-Sperrfilter: No
Position Austrittspupille (mm): -7.49
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: High Performance Lens, Ruggedized to Withstand 50g of Shock

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen