

TECHSPEC® Telezentrisches PlatinumTL™ Objektiv, 1,7X, 2/3", C-Mount



1.7X Magnification, #63-232

Produkt #63-232 Lagernd

- 1 + €2.245,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.245,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
189.50

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
3.7mm

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:
5.2mm

Filtergewinde:
M58 x0.75 (Female)

Max. Durchmesser (mm):

60.0
Gewicht (g): 746
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.083
Produktnr. Halterung: #63-233 Sold Separately
Auflagemaß (mm): 17.5
Anzahl Elemente (Gruppen): 10 (7)
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): <0.080
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): <0.020
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 1.7X
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 123.00
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/6 - f/22
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Tiefenschärfe (mm): ±0.18 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 5.2 x 3.9
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen