

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 15 mm, NIR I, rechtwinkliges Prisma mit BBAR-Beschichtung der Hypotenuse



Broadband Anti-Reflection Coated Hypotenuse Prism

Produkt #34-408 3-4 TAGE



1



€112,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€112,50

Stk. 6+

€90,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Strahlabweichung (Bogensekunde):

±15

Beschichtung:

NIR I (600-1050nm)

Substrat:

[N-BK7](#)

Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm): +0/-0.1
Fase: Protective bevel as needed
Länge Hypotenuse (mm): 21.20
Länge Katheten (mm): 15.00
Bildorientierung: Left-Handed
Strahlablenkung (°): 90
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Oberflächenebenheit (P-V): λ/8

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform