

1,8mm D, 810nm DWL, 0,23mm WD, unbeschichtet, GRIN Linse



Produkt #64-526 3-4 TAGE

- 1 + **€57,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€57,50
Stk. 11+
€51,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
1.80 +0.00/-0.01

Effektive Brennweite EFL (mm):
1.72

Substrat: ☐
Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions

Blende:

0.96
Numerische Apertur NA: 0.52
Beschichtung: Uncoated
Typ: Gradient Index Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1600
Freie Apertur (%): 90.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 810.00
Gradientenkonstante (mm⁻¹): 0.362
Brechungsindex: n_d - Mitte der Linse: 1.624
Länge (mm): 3.96
Pitch: 0.23
Oberflächenqualität: 40-20
Arbeitsabstand (mm): 0.23
Toleranz Arbeitsabstand (mm): ±0.01
Längentoleranz (%): ±5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen