

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC
18 mm Durchm. x 18 mm Brennweite, YAG-BBAR AR beschichtete DCX Linse, geschwärzt



YAG-BBAR Coated Double-Convex (DCX) Lenses



Produkt **#89-254-INK** KONTAKT

- 1 + **€57,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€57,00

Stk. 10+

€51,25

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):

18.00 ±0.025
Hinterer Brennweite BFL (mm): 16.69
Effektive Brennweite EFL (mm): 18.00
Beschichtung: YAG-BBAR (500-1100nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 532nm R _{abs} <0.25% @ 1064nm R _{avg} <1.0% @ 500 - 1100nm
Substrat:  N-SF11
Oberflächenqualität: 40-20
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 4.50
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Randdicke ET (mm): 1.44
Radius R₁=R₂ (mm): 27.22
Freie Apertur CA (mm): 17.00
Blende: 1.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.50
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2500

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen