

JENar™ Silverline™ F-Theta-Objektiv, 900-1100 nm, 160 mm

Mehr Produkte von [Jenoptik](#)



Produkt #17-021 KONTAKT

- 1 + **€7.460,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€7.460,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Brennweite BW (mm):
160.00

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Modellnummer:
601787

Max. Durchmesser (mm):
119.8 +0/-0.2

Scanwinkel (°):

±20
Scanfeld (mm): 78 x 78
Gewinde: M85 x 1
Telezentrie (°): F-Theta Only: 5.20 With Scanner: 5.40
Typ: JENar Silverline F-Theta
Gewicht (g): 1080
Arbeitsabstand (mm): 182.00 @ 900nm 183.90 @ 1100nm
Wellenlängenbereich (nm): 900 - 1100
Schutzfenster: #17-694 : One Included
Hersteller: Jenoptik
Durchmesser Scanbereich (mm): 110
XY-Spiegelwinkel (°): ±7.1
Auflagemaß (mm): 266.00 @ 900nm 267.90 @ 1100nm
Durchmesser Fokuspunkt, 1/e² (µm): 19.0 @ 900nm 23.0 @ 1100nm
GDD-Spezifikation (fs²): 759
Eingangsstrahldurchmesser, 1/e² (mm): 14
Maximale Länge (mm): 100

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen