

Montageplattenadapter für Laborhebetische, 160 mm x 100 mm



#12-796: 160mm x 100mm Lab Jack Universal Breadboard Adapter

Produkt **#12-796** **5 In Stock**

-

1

+

€88⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€88,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Mitgelieferte Werkzeuge:
(4) 1/4-20, 1/2" Long Screws; (4) M6 x 1.0, 12mm Long Screws

Physikalische und mechanische Eigenschaften

164.00	Länge (mm):
8.00	Dicke (mm):

140.00	Breite (mm):
Anodized Aluminum	Aufbau:
0.5	Gewicht (kg):

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Robuste, schwarz eloxierte Aluminiumkonstruktion
 - Feine Gewindeschraube zur präzisen Einstellung
 - Großer Einstellknopf zur einfachen Justierung
 - Feststellschraube hält den Tisch in der gewünschten Höhe
- Diese stabilen Laborhebetische mit einer feinen Gewindeschraube ermöglicht die präzise vertikale Positionierung von optischen Komponenten und Zubehör bis ca. 25 kg. Die Oberflächen besitzen ¼ - 20 und M4 Gewindelöcher (siehe Diagramm). Die Bodenplatten haben einige zusätzliche metrische M6 und englische ¼ - 20 Durchbohrungen, deren Abstände zu den üblichen Lochplatten passt. Eine Feststellschraube sorgt für eine sichere Fixierung in der gewünschten Höhe. Jede volle Umdrehung bewegt den Tisch um 1 mm.
- Der metrische Laborhebetisch 160 mm x 100 mm ([#54-687](#)) und 132 mm x 80 mm ([#56-336](#)) passen zu den folgenden Bühnen: [#55-032](#), [#55-459](#), [#55-527](#), [#55-840](#), und [#55-841](#).

Technische Informationen



