

160mm x 100mm x 12mm metrischer Laborhebetisch



Produkt **#54-687** 20+ In Stock

-

1

+

€1.000⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.000,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

📌 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Universal (Metric & English)

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Linear (Z)

Art der Bewegung:

Pantograph

Führungssystem:

160 x 100

Bühnengröße (mm):

Aufbau:	
Aluminum, Brass, & Stainless	
Höhenverstellung (mm):	
42	
Steigung der Leitspindel (mm):	
1	
Belastbarkeit (kg):	
25	
Max. Höhe (mm):	
123	
Min. Höhe (mm):	
81	
Gewicht (kg):	
3.2	
Parallelität (mm):	
0.1 (typical)	

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:	
Lead Screw	

Gewinde & Montage

Gewinde:	
Top: (17) ¼-20, (8) M4 x 0.7 Bottom: (4) M6 x 1 on 140 x 80mm, (4) 7.5mm thru on 76.2 x 80mm, (4) 4.5mm thru on 50mm Sq.	

Konformität mit Standards

RoHS 2015:	
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	
Konformitätszertifikat:	
Anzeigen	
Reach 247:	
Contains SVHC(s)	

Produktdetails

- Robuste, schwarz eloxierte Aluminiumkonstruktion
 - Feine Gewindeschraube zur präzisen Einstellung
 - Großer Einstellknopf zur einfachen Justierung
 - Feststellschraube hält den Tisch in der gewünschten Höhe
- Diese stabilen Laborhebetische mit einer feinen Gewindeschraube ermöglicht die präzise vertikale Positionierung von optischen Komponenten und Zubehör bis ca. 25 kg. Die Oberflächen besitzen ¼ - 20 und M4 Gewindelöcher (siehe Diagramm). Die Bodenplatten haben einige zusätzliche metrische M6 und englische ¼ - 20 Durchbohrungen, deren Abstände zu den üblichen Lochplatten passt. Eine Feststellschraube sorgt für eine sichere Fixierung in der gewünschten Höhe. Jede volle Umdrehung bewegt den Tisch um 1 mm.
- Der metrische Laborhebetisch 160 mm x 100 mm ([#54-687](#)) und 132 mm x 80 mm ([#56-336](#)) passen zu den folgenden Bühnen: [#55-032](#), [#55-459](#), [#55-527](#), [#55-840](#), und [#55-841](#).

Technische Informationen



