

TECHSPEC® 18 mm D. x 36 mm EFL, geschwärzt, DCX Linse mit VIS-EXT Beschichtung



Produkt #89-167-INK [KONTAKT](#)
[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

 €57,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€57,00
Stk. 10+
€51,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
18.00 ±0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):
34.59

Effektive Brennweite EFL (mm): 36.00
Beschichtung: VIS-EXT (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: Ravg <0.5% @ 350 - 700nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 4.80
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.55
Radius R₁=R₂ (mm): 36.6
Freie Apertur CA (mm): 17.00
Blende: 2.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.25
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen