


Achromat, 18 mm Durchm. x -46 BW, MgF₂-beschichtet



Produkt **#30-448** AUSVERKAUF **20+ In Stock**

-

1

+

€14^{.50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€14,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

🔊 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Achromatic Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

18.00

Durchmesser (mm):

Optische Eigenschaften

-46.00

Effektive Brennweite EFL (mm):

2.56	Blende:
0.20	Numerische Apertur NA:
MgF ₂ (400-700nm)	Beschichtung:
R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm	Beschichtungsspezifikation:
400 - 700	Wellenlängenbereich (nm):

Konformität mit Standards

AnzeigenKonformitätszertifikat:

Produktdetails

- Correct for Color and On-Axis Aberrations
- MgF₂ Coated for Low Reflection
- Ideal for use as Barlow Lenses

Diese negativen Achromate bestehen aus zwei zusammengeklebten optischen Elementen und sind für Farbfehler und achsnahe Aberrationen korrigiert. Sie werden häufig als Barlow-Linsen zur Verlängerung der Brennweite eingesetzt, oft werden sie auch mit einem positiven achromatischen Spiegelsystem oder einer bildgebenden Linse kombiniert.

Beschichtungskurven