

18" Durchmesser, parabolischer Reflektor



Produkt **#80-254** **20+ In Stock**

-

1

+

€114^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€114,00 stückpreis
Stk. 11-25	€105,00 stückpreis
Stk. 26-49	€98,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Parabolic Mirror

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

457.20

Durchmesser (mm):

1.02

Dicke (mm):

1.13	Lochdurchmesser (Inch):
18.0	Durchmesser (Zoll):
119.38	Höhe (mm):
0.04	Dicke (Zoll):
0.60	Gewicht (kg):

Optische Eigenschaften

Uncoated	Art der Beschichtung:
Uncoated	Beschichtung:
114.30	Effektive Brennweite EFL (mm):
Aluminum	Substrat: ☐
4.50	Effektive Brennweite EFL (Zoll):
228.60	Krümmungsradius (mm):

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 219:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Ideal fürlichtsammelndeAnwendungen
 - MitmittigemLochundRandzurHalterung
 - Durchmesser12, 18und24Zoll
- Unsere parabolischen Reflektoren mit 12", 18" und 24" Durchmesser sind ideal für eine Vielzahl vonlichtsammelndenAnwendungen geeignet. Jeder präzise polierte Reflektor ist aus 0,04" dickem Aluminium hergestellt und besitzt ein mittiges Loch und einen Rand für die einfache Halterung. Die Anwendungsmöglichkeiten beinhalten Solarenergiekollektoren (Solaröfen), Richtmikrofone und Detektorsysteme.