

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses



+1

Produkt #37-524 3-4TAGE

- 1 +

€440,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€440,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Länge (mm):
31.60

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
97.2mm - 22.7°

Max. Durchmesser (mm):

27
Außendurchmesser (mm): 27.0
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 70.9mm - 17.1°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 7.7
Max. Bildkreis (mm): 9.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0137
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 109.4mm - 25.5°
Auflagemaß (mm): 14.025
Anzahl Elemente (Gruppen): 6(5)
Hinweis: Separate driver not included. Electronic development kit #17-123 recommended. When using a Maxim driver board (#12-247, #12-248, or #17-172) the jumper at ST2 must be removed before use to ensure optimal performance and product lifetime. Watch this video for more information.
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 109.4mm - 25.5°
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 88.102mm - 20.6°
Typ: M12 Imaging Lens
Brennweite BW (mm): 16.00
Vergrößerung PMAG: 0.070X
Max. Sensorgröße: 1/1.8"
Arbeitsabstand (mm): 220 - ∞
Mount: M12 x0.5 (S-Mbunt)
Blende (f/#): f/2.4
Verzeichnung (%): -0.33 @Full Field
Beschichtungsspezifikation: N4 MgF ₂ @ 550nm
Position Eintrittspupille (mm): 18.21
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 54.7mm - 12.9°
Hauptebene Objektseite (mm): 24.98
Hauptebene Bildseite (mm): -8.78
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 109mm - 25.4° Vertical: 81.7mm - 19.2° Diagonal: 136.2mm - 31.5°
Modell mit integrierter Flüssiglinse: Corning® Varioptic® A-39N0
IR-Sperrfilter: No
Position Austrittspupille (mm): -20.62
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat:

