

**TECHSPEC® S-Mount Fokussiertubus mit feinem Gewinde, 17,5 mm - 25 mm Länge**



Produkt **#63-953** **14 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €72<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte

Stk. 1-4	€72,00 stückpreis
Stk. 5-9	€64,10 stückpreis
Stk. 10-25	€59,30 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

Fine Focus Tube **Typ:**

Extension Tube (Adjustable) **Funktion:**

**Physikalische und mechanische Eigenschaften**

17.5 - 25.0 **Tubuslänge (mm):**

10.0 Freie Apertur CA (mm):

20.0 Außendurchmesser (mm):

## Gewinde & Montage

S-Mount Gewindeart:

M10 x 0.5 Tubusgewinde:

## Konformität mit Standards

Konform RoHS 2015:

Anzeigen Konformitätszertifikat:

Konform Reach 235:

## Produktdetails

- Innentubus mit feinem Gewinde für genaue Fokuseinstellung
- Innengewinde sorgt für Streulichtreduzierung
- Gerändelte Oberfläche an Seite mit Innengewinde sorgt für gute Griffigkeit

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Fokussiertuben mit feinem Gewinde können zur präzisen Positionsverstellung von optischen Elementen im System verwendet werden. Diese Tuben haben einen Außentubus mit C-, S- oder T-Mount Gewinde an der einen Seite und einen Innentubus mit feinem Gewinde, der eine genaue Fokussierung ermöglicht. Der zweite Zylinder hat ein S-, C- oder T-Mount Innengewinde, einen gerändelten Ring am vorderen Ende und ein Gewinde im Inneren als Streulichtschutz. Feststellschrauben können genutzt werden, um die Verlängerungstubus-Position zu fixieren. TECHSPEC C-, S- und T-Mount Fokussiertuben mit feinem Gewinde werden mit mehreren Längen angeboten, um zu den verschiedensten Anwendungen zu passen.

**Bitte beachten Sie:** Kompatible Inbusschlüssel für die C-, S- und T-Mount Fokussiertuben mit feinem Gewinde ([#56-271](#), [#55-452](#) und [#58-637](#)) werden separat verkauft.

## Technische Informationen

