


Segmentierte Fotodiode, 19,6 mm², 4 Segmente



Produkt #84-616 3-4 TAGE

- 1 +

€250,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€250,00

Stk. 5+

€220,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Betriebstemperatur (°C):
-40 to 100

Aktive Fläche (mm):
10 Dia.

Lagerungstemperatur (°C):
-55 to 125

Anstiegszeit (ns):

3.00
Empfindlichkeit bei 970 nm (AW): Minimum: 0.6 Typical: 0.65
Kapazität @ V_R=-10V (pF): 60.00
Aktive Fläche (mm)²): 19.6
Rauschäquivalente Leistung NEP (W/ Hz^{1/2}): 1.9 x 10 ⁻¹⁴ @ -10 V, 970nm
Max. Sperrspannung (V): 30.00
Modellnummer: SPOT-9DMI
Stecker: 43 / LoProf
Dunkelstrom @ V_R=-10V (nA): Maximum: 10 Typical: 0.5
Segmentabstand (mm): 0.010

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen