

TECHSPEC® M12-Objektiv der blauen Serie, 17,5 mm BW, f/4



17.5mm FL Blue Series M12 Lens



Produkt #69-265 Lagernd

- 1 +

€100,00

+ WARENKORB

Stk. 1-49

€100,00

Stk. 50+

€79,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
20.70

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
50.7mm - 20.6°

Max. Durchmesser (mm): 14
Außendurchmesser (mm): 14.0
Gewicht (g): 7
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 38.0mm - 15.6°
Max. Bildkreis (mm): 9.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0134
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 50.7mm - 20.6°
Anzahl Elemente (Gruppen): 6(5)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 57.0mm - 23.1°
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 45.9mm - 18.7°
Typ: M12 Imaging Lens
Brennweite BW (mm): 17.50
Vergrößerung PMAG: 0.126X
Max. Sensorgröße: 1/1.8"
Arbeitsabstand (mm): 150 - ∞
Mount: M12 x0.5 (S-Mbunt)
Blende (f#): f/4
Verzeichnung (%): 0.76 @ Full Field
Hintere Brennweite BFL (mm): 10.1 - 9.7
Beschichtungsspezifikation: M4 MgF ₂ @ 550nm
Position Eintrittspupille (mm): 13.01
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 28.5mm - 11.7°
Hauptebene Objektseite (mm): 5.57
Hauptebene Bildseite (mm): -12.71
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 57.0mm - 23.1° Vertical: 38mm - 15.6° Diagonal: 63.3mm - 25.6°
IR-Sperrfilter: No
Position Austrittspupille (mm): -7.49
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: High Performance M12 Lens

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen