

TECHSPEC®

Sphärischer Spiegel, 1" D., 3" Brennweite, UV Enhanced Aluminium



Produkt **#43-539** **2 In Stock**

-

1

+

€135^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€135,00 stückpreis
Stk. 10-25	€114,00 stückpreis
Stk. 26-49	€107,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Spherical Mirror

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

1.0

Durchmesser (Zoll):

25.40 +0/-0.3

Durchmesser (mm):

+0/-0.01	Toleranz Durchmesser (Inch):
Ground	Rückseite:
0.25	Randdicke ET (Inch):
6.35	Randdicke ET (mm):

+0.0/-15	Toleranz Randdicke (%):
----------	-------------------------

Optische Eigenschaften

BOROFLOAT®	Substrat: ☐
±2	Toleranz Brennweite (%):
60-40	Oberflächenqualität:
$\lambda/4$	Oberflächengenauigkeit:
3.00	Effektive Brennweite EFL (Zoll):
76.20	Effektive Brennweite EFL (mm):
152.40	Krümmungsradius (mm):
f/3	Blende (f/#):
Enhanced Aluminum (250-700nm)	Beschichtung:
R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	Beschichtungsspezifikation:
Metal	Art der Beschichtung:
250 - 700	Wellenlängenbereich (nm):
0.5 J/cm² @ 355nm, 10ns	Zerstörschwelle, Referenz: ☐


Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Ideal zur Fokussierung mehrerer Wellenlängen
 - Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten
 - Mehrere Größen erhältlich
 - [Präzise sphärische \$\lambda/8\$ -Spiegel](#) ebenfalls erhältlich
- Die TECHSPEC® präzisen sphärischen $\lambda/4$ -Spiegel wurden für die Forschung und für technische OEM-Anwendungen im UV-, VIS- und IR-Bereich entwickelt. Jede Größe ist unbeschichtet oder mit verschiedenen Spiegelbeschichtungen erhältlich.

Technische Informationen



Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.
