

TECHSPEC® Doppelkonvexe Linse, 18 mm D. x 18 mm BW, unbeschichtet



Produkt #63-547 Lagernd
Andere Beschichtungen

1 €31,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€31,00
Stk. 10+
€28,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
18.00 +0.0/-0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):

16.69
Effektive Brennweite EFL (mm): 18.00
Beschichtung: Uncoated
Substrat:  NSF11
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 4.50
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Randdicke ET (mm): 1.44
Radius R ₁ =R ₂ (mm): 27.22
Freie Apertur CA (mm): 17.00
Blende: 1.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.50
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2500

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform