

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 18mm D. X 22,5mm Brennweite, VIS 0⁺ geschwarzt, Achromat



Produkt #49-943-INK ☐ Lagernd
[Andere Beschichtungen](#)



1



€108,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€108,00

Stk. 6+

€86,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
18.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

22.50
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm) : 16.39
Designwellenlänge Brennweite (nm) : 587.6
Freie Apertur CA (mm) : 17.00
Zentrierung (Bogenminuten) : <1
Mittendicke CT (mm) : 11.70 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm) : 8.70 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm) : 3.00 ±0.10
Radius R₁ (mm) : 15.83
Radius R₂ (mm) : -12.65
Radius R₃ (mm) : -47.42
Randdicke ET (mm) : 8.03
Substrat:  N-BAF10 / N-SF57
Oberflächenqualität : 40-20
Blende : 1.25
Numerische Apertur NA : 0.40
Beschichtung : VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm : 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm : λ/4
Fase : Protective bevel as needed
Typ : Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen