

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Doppelkonvexe Linse, 18 mm D. x 36 mm Bw, unbeschichtet



Produkt #32-709 ☐ Lagernd
[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

 €31,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€31,00
Stk. 10+
€28,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
18.00 +0.0/-0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):

34.59
Effektive Brennweite EFL (mm): 36.00
Beschichtung: Uncoated
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 4.80
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.55
Radius R₁=R₂ (mm): 36.60
Freie Apertur CA (mm): 17.00
Blende: 2.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.25
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform