

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Gepresste aspnarische Kondensorlinse, 18 mm Durchm. x 8,4 mm BW, MgF₂-Beschichtung



Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt #35-048 3-4 Tage

[Andere Beschichtungen](#)

1

€42,50

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€42,50

Stk. 11+

€37,30

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
18.00 +/-0.3

Effektive Brennweite EFL (mm):
8.40 @587.6nm

Numerische Apertur NA: 1.06
Hintere Brennweite BFL (mm): 4.50
Substrat: ☐ F4GT
Toleranz Brennweite (%): ±5
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤25
Oberflächenqualität: Molded Side: 5/3 x 1.6 Polished Side: 5/3 x 1.6
Freie Apertur CA (mm): 14.40
Randdicke ET (mm): 2.8
Mittendicke CT (mm): 6.30 (nominal)
Blende: 0.47
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 15.0
Radius R₂ (mm): Plano
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Konjugierter Abstand: Infinite
Hinweis: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform