

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Nd:YAG-Laserlinienspiegel, 19,1 mm Durchm., 1064 nm, 45°



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

Produkt #34-829 Lagernd



1



€130,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€130,00

Stk. 6+

€115,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mirror

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%) : 90
Rückseite: Commercial Polish
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%) : 99.8
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99.8% @ 1064nm R _{avg} >99.5% @ 1046 - 1074nm
Wellenlängenbereich (nm) : 1046 - 1074
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Laser Mirror (1046-1074nm)
Designwellenlänge DWL (nm) : 1064
Durchmesser (mm) : 19.10 +0.00/-0.10
Dicke (mm) : 6.35 ±0.2
Einfallswinkel (°) : 45
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 20 J/cm² @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen