

TECHSPEC® 1mm, VIS 0° beschichtet, Pentaprisma



Produkt #85-160 3-4TAGE

- 1 + **€168,50**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€168,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
VIS 0° & Aluminized

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Länge (mm):
1.00

Oberflächenqualität:
60-40

Typ: Penta Prism
Toleranz Größe (mm): ±0.10
Fase: Protective bevel as needed
Länge Katheten (mm): 1.00
Bildorientierung: Right-Handed
Beschichtungsspezifikation: Entrance/Exit Faces: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm Reflecting Surfaces: R _{avg} >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
Strahlablenkung (°): 90
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Oberflächenebenheit (P-V): λ/8
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ Entrance & Exit Faces: 5 J/cm2 @ 532nm, 10ns Reflecting Surfaces: 0.3 J/cm2 @ 532 & 1064nm, 10ns
Beam Deviation Tolerance (arcmin): ±5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen