

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

ZAT batteriebetriebener Laser, 1 mW, 635 nm



Produkt #19-443 [KONTAKT](#)



1



€162,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€162,00

Stk. 10+

€145,35

Mengenrabatte

Downloadbereich



Ausgangsleistung (mW):
1

Wellenlänge (nm):
635.00

Gewicht (g):
162

Spannungsversorgung:
1 AA Battery (Not Included)

Art:
Elliptical Dot

Auskopplung:
Free Space

CDRH-Laserklasse:
2

Farbe:
Red

Fokusbereich:
Up to 2,000mm

Länge (mm):
124.00

Schutzart:
IP40

Konformität mit Standards

RoHS:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)