


TECHSPEC® Wire-Grid-Polarisationsfolie, 20 x 20 mm



TECHSPEC® Wire Grid Polarizing Film

Produkt **#70-547**

AUSVERKAUF

KONTAKT

-

1

+

€65^{.92}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€65,92 stückpreis
Stk. 11+	€52,74 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Linear Polarizer

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

20.00 x 20.00 ±0.30	Größe (mm):
0.19 ±0.30	Dicke (mm):
Wire Grid	Aufbau:
Optische Eigenschaften	
0 - 45	Einfallswinkel (°):
2000:1 Avg (Typical, 400-1200nm)	Auslöschungsverhältnis:
Aluminium Wires on COP	Substrat: □
Single: 44 Avg (Typical, 400-1200nm); Parallel: 36 Avg (Typical, 400-1200nm); Crossed: 0.02 Avg (Typical, 400-1200nm)	Transmission (%):
400 - 1200	Wellenlängenbereich (nm):
0° ±2°, marked by Notch	Orientierung Achse:
Umwelt & Haltbarkeit	
60 Max @ 90% RH 105 in dry conditions	Betriebstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Hoher Kontrast, reflektierend
- Ausgezeichnete Eigenschaften im VIS- und NIR-Spektrum
- Hervorragende Haltbarkeit bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit


Die TECHSPEC® Wire-Grid-Polarisationsfolien sind ideal für Anwendungen geeignet, bei denen ein hoher Polarisationskontrast benötigt wird, z. B. für Pico-Projektoren, die industrielle Bildverarbeitung, polarisierende Strahlteiler und Heads-up-Displays. Die Folien transmittieren die benötigte Polarisationsrichtung und reflektieren die ungewünschte Richtung. Die Polarisationsfolien können auch als polarisierende Strahlteiler eingesetzt werden, da sie bei Einfallswinkeln bis zu 45° eine spektral flache Leistung zeigen. Die TECHSPEC® Wire-Grid-Polarisationsfolien haben eine sehr gute Beständigkeit bei hohen Temperaturen oder in feuchten Umgebungen und bieten eine exzellente Leistung im sichtbaren und nahinfraroten Spektrum zwischen 400 und 1200 nm.

Hinweis: Aufgrund des freiliegenden Gitters sollten die Polarisationsfilter sehr vorsichtig behandelt werden, um eine Beschädigung zu vermeiden.

Schnelle kundenspezifische Angebote möglich

Besuchen Sie bitte unser [Angebotstool für zugeschnittene Polarisatoren](#), wenn Sie einen runden, quadratischen oder rechteckigen Polarisationsfilter in den Größen 3 mm bis 600 mm benötigen. Wir senden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zu und können die Produkte in der gewünschten Größe in etwa 3 Wochen liefern. Eine komplette Liste der standardmäßigen Fertigungstoleranzen und Einschränkungen ist angegeben. Informationen zu komplett kundenspezifischen Filtern finden Sie auf der Seite [Kundenspezifische Polarisatoren](#).

TECHNISCHE INFORMATIONEN



SPEZIELLE HANDHABUNG

Diese Optiken erfordern eine spezielle Behandlung, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Eine korrekte Handhabung, Reinigung und Lagerung sind für die optische Qualität extrem wichtig. In unserem [Wissens-Zentrum](#) finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erklärungen zu bewährten Verfahren. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine [E-Mail](#) oder [chatten Sie](#) mit unserem technischen Support.



Werkzeuge zur Handhabung von Komponenten
