

Laserdiode für Justagearbeiten, 1 mW, 808 nm (Rezertifiziert 05-P)



Red and IR Alignment Laser Diode

Produkt **#19-449-RCD-05P** REZERTIFIZIERT **1 In Stock**

-

1

+

€98⁴⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€98,40 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

IIIbCDRH-Laserklasse:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):

36.00	
Optische Eigenschaften	
808.00	Wellenlänge (nm):
±5	Wellenlängentoleranz (nm):
2 x 4 typical	Strahldurchmesser (mm):
<5.0	Strahldivergenz (mrad):
infrared	Farbe:
Elektronische Spezifikationen	
1	Ausgangsleistung (mW):
0 - 10	Modulationsfrequenz (kHz):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
5	Betriebsspannung (V):
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #73-818 Europe: #73-818 Japan: #13-640 Korea: #33-770 China: #73-818	
Umwelt & Haltbarkeit	
-10 to 50	Betriebstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Verstellbarer Fokus
 - TTL-Modulation bis 10 kHz
 - Wellenlänge wahlweise 635 nm, 780 nm, 808 nm, 850 nm oder 980 nm
- Rote und infrarote Laserdioden für Justagearbeiten sind mit Ausgangsleistungen von 1 bis 100 mW und Wellenlängen von 635 nm, 780 nm, 808 nm, 850 nm und 980 nm erhältlich. Die kostengünstigen Laserdiodenmodule enthalten die Ansteuerelektronik und die Strahlkollimationsoptik und eignen sich damit ideal für die OEM-Integration in eine Vielzahl von Anwendungen. Die Laserdioden erlauben eine TTL-Modulation bis 10 kHz und werden vorwiegend für Justageanwendungen oder Systeme mit einfachen Detektoren verwendet.
- Bitte beachten Sie:** Aufbauzubehör und Netzteil werden separat angeboten.