

Produkt **#39-555** **KONTAKT**

[+ WARENKORB](#)

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€53,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser passender Laser (mm):
25.4

Konformität mit Standards

Anzeigen **Konformitätszertifikat:**

Produktdetails

- Kompakte Größe
- Elektrischer An- und Ausschalter
- Emissionsanzeige / Strahlabschwächer

Kompakte Diode für Labor- und Industrieanwendungen, ausgeklügelte Elektronik garantiert lange Lebensdauer und verlässliche Leistung. Eigenschaften: Stabilisierung der Ausgangsleistung, integrale Regelung, vom Anwender einstellbare Kollimationsoptik, Emissionsanzeige, Strahlabschwächung (Shutter) und elektrischer An- und Ausschalter (nicht bei IR-Diode). Wegen seiner ausgezeichneten Haltbarkeit und Größe ist der Laser in vielen Anwendungen ein idealer Ersatz für Helium-Neon-Laser oder NIR-Strahlungsquellen. Typische Anwendungen sind: Pilotstrahl zur Ausrichtung, Messungen, Roboterkontrolle und -positionierung. Zusätzliche Eigenschaften zur CDHR Einhaltung: Schlüsselkontrolle (Entfernung deaktiviert Laser), externe Schaltverbindung, Sicherheitssperre und Verzögerungszeit von 5 Sekunden zwischen Anschalten des Lasers und Strahlerzeugung.
