

TECHSPEC® Telezentrisches CompactTL™ Objektiv, 1X, 110 mm Arbeitsabstand, In-Line



110mm WD, 1X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

Produkt #67-305 3-4 TAGE



1



€992,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€992,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge ohne Gewinde (mm):
110.00

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
6.4mm

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:
8.8mm

Filtergewinde:
M25.5 x 0.50 (Female) with Required Adapter #88-212
Sold Separately

Max. Durchmesser (mm): 22.00
Gewicht (g): 63
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 4.8mm
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.024
Toleranz Arbeitsabstand (mm): ±1
Anzahl Elemente (Gruppen): 5 (4)
Hinweis: CompactTL™
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): 0.062
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): 0.0248
Frontgewinde: M20.5 x 0.5 (Female)
Hersteller: Edmund Optics®
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 1X
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 110
Mount: C-Mount
Art: In-Line Illumination
Blende (f/#): f/20.9
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Passende Lichtleiter/Beleuchtungsquellen: 1/4" (0.312") and 1/8" (0.187")
Tiefenschärfe (mm): ±1.2mm (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 8.8 x 6.6
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen