

Feingewindeschraube / Halterungen zur Faserpositionierung



2-Axis Fiber Alignment Mount w/ Standard Kinematic Movement, #55-476

Produkt **#55-476** 3 In Stock

-

1

+

€477<sup>00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €477,00 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Adjustable - Linear (XY) | Typ:      |
| Fiber Connector          | Optiktyp: |

Physikalische und mechanische Eigenschaften

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Black Anodized Aluminum | Aufbau:                    |
|                         | Lineare Verschiebung (mm): |

±1.5

Elektronische Spezifikationen

FCFiber Connection:

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Lead ScrewVerstellung:

Gewinde & Montage

M4 x0.7Kompatible Stangen:

Konformität mit Standards

Ausgenommen / AusnahmeregelungRoHS 2015:

AnzeigenKonformitätszertifikat:

Contains SVHC(s)Reach 247:

Produktdetails

Posts and Post Holders are required for mounting to a breadboard.

- FC Faserstecker
- Feine Verstellung in X- und Y-Achse möglich
- Standard- und Mikrometerversionen erhältlich
- Verkippbare Version erhältlich

Halterungen zur Faserpositionierung können zur Ausrichtung optischer Fasern mit FC-Faseranschluss verwendet werden. Mit einem Verstellweg von ± 1,5 mm in X- und Y-Richtung eignen sich die Halterungen zur Positionierung optischer Fasern für die Telekommunikation und optischer Fasern mit Stecker. Die differentiellen Mikrometerversionen haben eine Auflösung von 2,5 µm, wohingegen die kinematische Version (#55-478) eine zusätzliche ± 2° Kippverstellung auf jeder Achse bietet.

Bitte beachten Sie: Stangen und Stangenhalterungen werden für die Befestigung an Montageplatten benötigt.

Technische Informationen

