

# PCX-Kondensorlinse, 200 mm Durchm. x 400 mm BW



Produkt **#27-513** **20+ In Stock**

-

1

+

€428<sup>.00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-10     | €428,00 stückpreis              |
| Stk. 11-49    | €375,00 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

| Produktdetails                              |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Condenser Lens                              | Typ:                 |
| Physikalische und mechanische Eigenschaften |                      |
| 200.00 +0.0/-0.5                            | Durchmesser (mm):    |
| 31.00                                       | Mittendicke CT (mm): |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| 5.24                      | Randdicke ET (mm):                 |
| 195                       | Freie Apertur CA (mm):             |
| Protective as needed      | Fase:                              |
| Optische Eigenschaften    |                                    |
| 400.00 @ 587.6nm          | Effektive Brennweite EFL (mm):     |
| 380.00                    | Hintere Brennweite BFL (mm):       |
| Uncoated                  | Beschichtung:                      |
| N-BK7                     | Substrat: <input type="checkbox"/> |
| 120-80                    | Oberflächenqualität:               |
| 207.00                    | Radius R <sub>1</sub> (mm):        |
| 2.00                      | Blende:                            |
| 0.25                      | Numerische Apertur NA:             |
| 350 - 2200                | Wellenlängenbereich (nm):          |
| Konformität mit Standards |                                    |
| Konform                   | RoHS 2015:                         |
| Konform                   | Reach 219:                         |
| Anzeigen                  | Konformitätszertifikat:            |

## Produktdetails

- Große Abmessungen von 100 bis 250 nm Durchmesser verfügbar
  - Polierte Substrate bieten höhere Präzision gegenüber geformten Optiken
  - Wellenlängenbereich von 350 - 2200 nm
- Kondensorlinsen bündeln Licht in einen projizierten Strahl. Sie werden in Projektoren, Spotlights und anderen Projektions- und Beleuchtungsanwendungen eingesetzt. Unsere großen Kondensorlinsen sind in Größen verfügbar, die bei unseren PCX-Standardlinsen nicht angeboten werden, und mit verschiedenen Brennweiten erhältlich. Bei der Kombination von zwei Kondensorlinsen mit gleicher Brennweite erhalten Sie Systeme mit der halben Brennweite der Einzellinse.

## Technische Informationen

