

TECHSPEC® 20mm, 1064nm AR, UV Quarzglas rechtw. Prisma für hohe Laserleistung



Produkt #83-333 3-4 TAGE

1 €162,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€162,00
Stk. 6+
€129,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Winkeltoleranz (Bogensekunden): ±40
Beschichtung: Laser V-Coat (1064nm)
Designwellenlänge DWL (nm): 1064

Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Oberflächenqualität: 20-10
Typ: Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm): +0.00/-0.10
Fase: Protective bevel as needed
Länge Hypotenuse (mm): 28.30
Länge Katheten (mm): 20.00
Pyramidaltoleranz (Bogenminuten): ±1
Bildorientierung: Left-Handed
Beschichtungsspezifikation: R_{abs} <0.25% @ 1064nm
Strahlablenkung (°): 90
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 15 J/cm² @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen