

TECHSPEC®

Hochpräzise Asphäre, 20 mm Durchmesser, 0,50 numerische Apertur, beschichtet für 600 - 1050 nm, geschwärzter Rand



TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Produkt #16-975-INK KONTAKT

Andere Beschichtungen



1



€335,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€335,00

Stk. 6+

€268,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
20.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

20.00 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA: 0.50
Hintere Brennweite BFL (mm): 13.31
Substrat: 
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 0.4λ
Beschichtung: NIR+ (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 600 - 1050nm @ ±30° AOI R _{abs} <1.5% @ 600 - 1050nm @ ±30° AOI
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 18.00
Randdicke ET (mm): 7.23
Mittendicke CT (mm): 11.20 ±0.10
Blende: 1.00
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen