

Fenster aus Suprasil, BBAR-beschichtet (1650-3000 nm), 20 mm Durchm. x 2 mm Dicke



Suprasil® Windows

Produkt #21-244 3-4 TAGE

1 €155,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€155,00
Stk. 6+
€124,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Abbe-Zahl (v_d):
67.8

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90

Freie Apertur CA (mm): 18.00
Durchmesser (mm): 20.00 +0.00/-0.10
Dicke (mm): 2.00 ±0.10
Beschichtung: BBAR (1650-3000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <1% @ 1650 - 3000nm R _{abs} <2% @ 1650 - 3000nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.51 (0 to +100°C) 0.58 (0 to +200°C)
Dichte (g/cm³): 2.20
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.459
Knoop-Härte (kg/mm²): 591
Parallelität (Bogensekunden): <5
Poisson-Zahl: 0.17
Substrat: Suprasil® 300
Oberflächenqualität: 10-5
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/10
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 1650 - 3000
Elastizitätsmodul (GPa): 70

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform