

PCX-Kondensorlinse, 20,4 mm Durchm. x 25 mm BW



Produkt **#43-483** **20+ In Stock**
☐ [Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€33^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€33,00 stückpreis
Stk. 11-49	€27,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Condenser Lens	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
20.40 +0.1/-0.3	Durchmesser (mm):
≤30	Zentrierung (Bogenminuten):

5.29 ±0.13	Mittendicke CT (mm):
Protective as needed	Fase:
Plano	Form der hinteren Fläche:
Optische Eigenschaften	
25.00	Effektive Brennweite EFL (mm):
0.40	Numerische Apertur NA:
Float Glass	Substrat: ☐
±7	Toleranz Brennweite (%):
Uncoated	Beschichtung:
80-50 (typical)	Oberflächenqualität:
1.23	Blende:
Plano	Radius R ₂ (mm):
350 - 2000	Wellenlängenbereich (nm):
Infinite	Konjugierter Abstand:

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 219:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

• Gepresste Linsen für Beleuchtungszwecke

• Asphärische oder sphärische Formen

• Hohe numerische Aperturen

Kondensorlinsen sind gepresste Linsen für Beleuchtungsanwendungen. Kondensorlinsen werden aufgrund ihrer großen Aperturen und kurzen Brennweiten häufig für Emitter-Detektor-Anwendungen, Projektoren oder Kondensor-Beleuchtungen, beispielsweise für die Köhlerschen Beleuchtung, eingesetzt. Die asphärischen Kondensorlinsen sind auf der asphärischen Seite gepresst und auf der Gegenseite geschliffen und poliert. Sie zeichnen sich dadurch durch hervorragende Qualität aus. Die plankonvexen (PCX) Kondensorlinsen sind beidseitig gepresste Linsen mit exzellenten Eigenschaften.

Technische Informationen

