

TECHSPEC® Achromat, 20 mm D. x 40 mm Brennweite, VIS-NIR-beschichtet



Produkt #49-350 3-4 TAGE
Andere Beschichtungen

1 €104,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€104,00
Stk. 6+
€83,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
20.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

40.00
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm) : 34.40
Designwellenlänge Brennweite (nm) : 587.6
Freie Apertur CA (mm) : 19.00
Zentrierung (Bogenminuten) : <1
Mittendicke CT (mm) : 10.00 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm) : 8.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm) : 2.00 ±0.10
Radius R₁ (mm) : 27.63
Radius R₂ (mm) : -17.58
Radius R₃ (mm) : -171.25
Randdicke ET (mm) : 7.83
Substrat:  N-BAF10 / N-SF10
Oberflächenqualität : 40-20
Blende : 2.00
Numerische Apertur NA : 0.25
Beschichtung : VIS-NIR (400-1000nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Power (P-V) @ 632,8 nm : 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm : λ/4
Fase : Protective bevel as needed
Typ : Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 400 - 1000

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Reach 219 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen