

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Gepresste aspnarische Kondensorlinse, 20 mm Durchm. x 16 mm BW, MgF₂-Beschichtung



Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt #35-062 3-4TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

1 **€50,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€50,00

Stk. 11+

€44,10

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
20.00 +/-0.3

Effektive Brennweite EFL (mm):
16.00 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA: 0.63
Hintere Brennweite BFL (mm): 11.10
Substrat: ☐ Liba2000+
Toleranz Brennweite (%): ±7
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤30
Oberflächenqualität: 5/3 x0.4; E 0.2
Freie Apertur CA (mm): 16.00
Randdicke ET (mm): 2.1
Mittendicke CT (mm): 8.00 ±0.20
Blende: 0.8
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 20.0
Radius R₂ (mm): 80.0
Form der hinteren Fläche: Convex
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Konjugierter Abstand: Infinite
Hinweis: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform