

Plastik-Asphäre Arton Durchmesser 20mm, effektive Brennweite 20mm



Produkt **#90-208** **2 In Stock**

-

1

+

€57^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€57,00 stückpreis
Stk. 11-49	€47,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Aspheric Lens	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
20.00	Durchmesser (mm):
16.00	Freie Apertur CA (mm):


4.8	Randdicke ET (mm):
Protective as needed	Fase:
17.28	Auflagemaß (mm):
Optische Eigenschaften	
20.00 ±0.2	Effektive Brennweite EFL (mm):
0.40	Numerische Apertur NA:
17.28	Hintere Brennweite BFL (mm):
Arton Plastic	Substrat: ☐
Uncoated	Beschichtung:
1.25	Blende:
400 - 1100	Wellenlängenbereich (nm):
Infinite	Konjugierter Abstand:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Bessere Beständigkeit in rauen Umgebungen
- Hohe Hitze­resistenz
- Geringe Wasserabsorption

Arton® Kunststoffasphären sind für gewichtsempfindliche Anwendungen in aggressiven Umgebungen ideale Alternativen zu PMMA- oder Polycarbonatkunststoffasphären. Die Eigenschaften typischer Kunststoffsubstrate verschlechtern sich in feuchten oder heißen Umgebungen. Arton® ist ein thermoplastisches Polyolefin-Kunststoffsubstrat und behält die hohe Durchlässigkeit und niedrige Doppelbrechung des Kunststoffs, besitzt aber eine höhere Wärmebeständigkeit und geringere Wasserabsorption.

Technische Informationen



Kompatible Halterungen