


20mm, MgF₂ beschichtet, Pentaprismenstrahlteiler



Produkt #66-633 **20+ In Stock**

- 1 + €284.⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€284,00 stückpreis
Stk. 6-25	€227,00 stückpreis
Stk. 26-49	€209,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Standard Beamsplitter

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

>90 **Freie Apertur (%):**

Prism **Aufbau:**

±0.10 **Toleranz Größe (mm):**

Optische Eigenschaften

90, 180 **Strahlabweichung (Grad):**

±10 **Toleranz Strahlabweichung (Bogensekunde):**

MgF₂ on Entrance and Exit Faces **Beschichtung:**

|Ts - Tp| ≤ 15% **Polarisation:**

50/50 **Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):**

±5 **Toleranz Reflexion/Transmission (%):**

N-BK7 **Substrat:**

λ/4 **Oberflächenebenheit (P-V):**

40-20 **Oberflächenqualität:**

450 - 650 **Wellenlängenbereich (nm):**

Konformität mit Standards

Konform **RoHS 2015:**

Konform **Reach 209:**

Anzeigen **Konformitätszertifikat:**


PRODUKTDDETAILS

- Reflexions-/Transmissionsverhältnis 50:50
- Strahlableitung unabhängig von der Ausrichtung
- Für sichtbare Wellenlängen

Pentaprismenstrahlteiler bestehen aus einem präzisen **Pentaprisma** und einem **Keilprisma**, die miteinander verkittet sind. Eine der normalerweise reflektierenden Flächen ist mit einer Interferenzbeschichtung versehen. Da geringfügige Bewegungen des Pentaprismas den rechten Winkel, in dem die Lichtstrahlen reflektiert werden, nicht verändern, lässt sich die Abweichung zwischen dem durchgelassenen und dem reflektierten Lichtstrahl sehr genau kontrollieren und weicht um maximal 10 Bogensekunden ab.

Hinweis: Die Ausgangsstrahlen sind teilweise polarisiert.

TECHNISCHE INFORMATIONEN



Penta Prism Beamsplitter Ray Path

Stock No.	A	B	C	D	E
#66-632	12.70mm	12.70mm	5.26mm	13.75mm	12.70mm
#66-633	20.00mm	20.00mm	8.28mm	21.65mm	20.00mm
#66-634	25.40mm	25.40mm	10.52mm	27.49mm	25.40mm
