

TECHSPEC® 20mm D. x 30mm Brennweite, VIS-NIR geschwärzt, Achromat



Produkt **#49-348-INK** [KONTAKT](#)

[Andere Beschichtungen](#)

⊖ 1 ⊕ €129.⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€129,00 stückpreis
Stk. 6-25	€104,00 stückpreis
Stk. 26-49	€97,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Achromatic Lens **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

20.00 ±0.025	Durchmesser (mm):
19.00	Freie Apertur CA (mm):
<1	Zentrierung (Bogenminuten):
10.16 ±0.20	Mittendicke CT (mm):
8.40 ±0.10	Mittendicke CT 1 (mm):
1.76 ±0.10	Mittendicke CT 2 (mm):
7.21	Randdicke ET (mm):
Protective as needed	Fase:

Optische Eigenschaften

30.00	Effektive Brennweite EFL (mm):
±1	Toleranz Brennweite (%):
24.70	Hintere Brennweite BFL (mm):
587.6	Designwellenlänge Brennweite (nm):
21.41	Radius R₁ (mm):
-13.75	Radius R₂ (mm):
-105.58	Radius R₃ (mm):
S-BAH11 / N-SF10	Substrat: <input type="checkbox"/>
40-20	Oberflächenqualität:
1.5	Blende:
0.33	Numerische Apertur NA:
VS-NIR (400-1000nm)	Beschichtung:
Beschichtungsspezifikation:	
R _{abs} ≤0.25% @ 880nm	
R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm	
R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm	
1.5λ	Power (P-V) @ 632,8 nm:
M4	Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
400 - 1000	Wellenlängenbereich (nm):

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Konform	REACH 201:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Produktdetails

- Für einen Einfallswinkel von 0° ausgelegt
- Weniger als 0,25% Reflexion pro Oberfläche bei 880 nm
- Achromate mit MgF_2 - und $VIS-0^\circ$ -Beschichtung sind ebenfalls erhältlich

TECHSPEC® Achromate mit MS-NIR-Beschichtung bestehen aus zwei optischen Komponenten, die zusammengeklebt sind und so einen computeroptimierten Zweilinsen bilden, bei dem sphärische und chromatische Aberration korrigiert sind. TECHSPEC® Achromate mit MS-NIR-Beschichtung sind mit Antireflexbeschichtungen für den breitbandigen sichtbaren/nahinfraroten Bereich beschichtet, die eine maximale Transmission von >99% im nahen Infrarot erreichen. Die Beschichtungen reduzieren die Reflexion auf weniger als 0,25% pro Oberfläche bei 880 nm. Achromate mit MgF_2 -Beschichtung oder $VIS-0^\circ$ -Beschichtung sind ebenfalls erhältlich.

Technische Informationen



Beschichtungskurven

Kompatible Halterungen