

TECHSPEC® 20mm D. x 50mm eff. Brennwl., unbeschichtet, plankonvexe Linse



UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt #49-962 3-4 Tage

Andere Beschichtungen

- 1 +

€130,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€130,00

Stk. 6+

€104,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
20.00 +0.0/-0.025

|                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Effektive Brennweite EFL (mm):</b><br>50.00 @ 587.6nm                                                                                       |
| <b>Hintere Brennweite BFL (mm):</b><br>47.25                                                                                                   |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                                                                                                               |
| <b>Substrat:</b>  <a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980) |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>40-20                                                                                                           |
| <b>Power (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>1.5λ                                                                                                         |
| <b>Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>λ/4                                                                                               |
| <b>Toleranz Brennweite (%):</b><br>±1                                                                                                          |
| <b>Zentrierung (Bogenminuten):</b><br><1                                                                                                       |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>4.00 ±0.10                                                                                                      |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>1.70                                                                                                              |
| <b>Radius R<sub>1</sub> (mm):</b><br>22.92                                                                                                     |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>19                                                                                                            |
| <b>Blende:</b><br>2.5                                                                                                                          |
| <b>Numerische Apertur NA:</b><br>0.20                                                                                                          |
| <b>Typ:</b><br>Plano-Convex Lens                                                                                                               |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                                                                                     |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>200 - 2200                                                                                                 |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 219:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |